

Garant

**Drejvendeplade til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
110302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261453 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VCGT 110302 Type HU7310

261453 HU7310