

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HB7310, Størrelse / antal:
120408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2679 120408/50
GTIN	4067263098300
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Indhold	260766 HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spån Bryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 120408 Type HB7310

260766 HB7310