

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:
110301/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2681 110301/50
GTIN	4067263098386
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,05 - 1,75 mm
Indhold	261220 HU7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBGT 110301 Type HU7310

261220 HU7310