

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCGT, HU7310, M: 110202/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260980 HU7310
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

TC.T 110202 Type HU7310

260980 HU7310