

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
110304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 110304/30
GTIN	4067263098591
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Indhold	261454 HU7310
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 110304 Type HU7310

261454 HU7310