

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
160408/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2689 160408/30
GTIN	4067263098751
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261459 HB7310
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånbrøder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160408 Type HB7310

261459 HB7310