

Garant

**Drejevendeplade til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
160402/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 160402/50
GTIN	4067263098720
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261457 HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VCGT 160402 Type HB7310

261457 HB7310