

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
110302/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 110302/30
GTIN	4067263098676
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	261453 HB7310
Skæredybde $a_p$	0,15 - 1,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VCGT 110302 Type HB7310

261453 HB7310