

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
110304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 110304/30
GTIN	4067263098690
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261454 HB7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 110304 Type HB7310

261454 HB7310