

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
160408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 160408/50
GTIN	4067263098768
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Indhold	261459 HB7310
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VC.T 160408 Type HB7310

261459 HB7310