

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2689 160404/30
GTIN	4067263098737
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	261458 HB7310
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VC.T 160404 Type HB7310

261458 HB7310