

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
160402/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 160402/50
GTIN	4067263098621
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,15 - 2,5 mm
Indhold	261457 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCGT 160402 Type HU7310

261457 HU7310