

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HB7310, Størrelse / antal:
110302/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2689 110302/50
GTIN	4067263098683
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261453 HB7310
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCGT 110302 Type HB7310

261453 HB7310