

Garant

**Drejvendingeplade til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:
160402/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261457 HU7310
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VCGT 160402 Type HU7310

261457 HU7310