

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
160408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Antal stk.	50
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Indhold	261459 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VC.T 160408 Type HU7310

261459 HU7310