

Garant**Kopieringsfræsehoved HPC, ubelagt, Ø D h10: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210355 10
GTIN	4045197557681
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D	10 mm
Skærlængde L ₂	7,5 mm
Hovedlængde L	13 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	5 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,08 mm
Holderstørrelse	10 mm
Frilængde	13 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Belægning	ubelagt
Type	HU730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W

Spiralvinkel	36 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,5×D ved kopifræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3
Monteringsnøgle Type 8X3	219987 8X3