


**Garant**

**Skive- / skærefræsere med cylinderskaft HSS bredde  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / antal skær Z: 50/4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

**Anvendelse reklametekst:**

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til  $\varnothing D = 200$  mm.  
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$ for $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Kravelængde $L_1$	36 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Krave-Ø $d_1$	24,5 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	12,75 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1113
Antal skær Z	4
Bredde, $a_p$	1,5 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser