

Garant**Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210380 16 |
| GTIN | 4045197527400 |
| Artikelklasse | 21M |

Beskrivelse**Bemærk:** $a_{e\text{ maks}} = a_{p\text{ maks}}$ **Teknisk beskrivelse**

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hovedlængde L | 16 mm |
| Skærlængde L ₂ | 2,8 mm |
| passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986 | 10×4 |
| Skær-Ø D | 16 mm |
| maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ i stål < 900 N/mm ² | 1,8 mm |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Holderstørrelse | 12 mm |
| Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ² | 0,1 mm |
| maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ ved hele noter | 2 |
| Samlet længde L | 30,1 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Serie | TopCut |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Type | HB730 |
| Skæremateriale | HM |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 |
| Norm | Fabriksstandard |
| Type | N |
| Tilspændingsretning | Vandret |
| Indvendig køling | nej |
| Skaftudførelse | GARANT TopCut |
| Produkttype | Påskruningsfræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 210 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 130 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | betinget egnet | 50 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 80 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 160 m/min | K |
| Olie | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |
| Luft | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Monteringsnøgle Type 10X4 | 219987 10X4 |
| Indstiksadapter til momentnøgle Type 10X4 | 219986 10X4 |