

Garant**Sletfræsehoved, radius, HB730, Ø D h10: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210330 16
GTIN	4045197523327
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L	28 mm
Skær-Ø D	16 mm
Skærlængde L ₂	20 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Holderstørrelse	16 mm
Hjørneafrundning r _v	0,8
Samlet længde L	45,3 mm
Antal skær Z	6
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel	50 grader
Tilspændingsretning	vandret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,1×D ved beskæring mm

Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/210330-16>