

**Garant****Torusfræsehoved, til hårde emner, HB7730, Ø D h10 / R: 12/1mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210265 12/1
GTIN	4045197607461
Artikelklasse	21M

## Teknisk beskrivelse

Skærlængde L <sub>2</sub>	9 mm
Hovedlængde L	16 mm
Skærehoved-Ø D	12 mm
Hjørneradius	1 mm
Spånmidtertykkelse h <sub>maks.</sub> til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Holderstørrelse	12 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,2 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	65 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	55 m/min	H
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		