

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Type: ALU****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215314 ALU |
| GTIN | 4045197601162 |
| Artikelklasse | 21L |

Beskrivelse**Udførelse:**

PKD-fræsevendepatte med et skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

$a_{p \text{ max}} = 3,5$ mm.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Type | ALU |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 mm |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | APHT 133504 FR |
| Type | PKD |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Skæremateriale | PKD |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 1500 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 1500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 1000 m/min | N |
| CuZn | egnet | 800 m/min | N |
| tør | egnet | | |