

**Garant****NC-forbor 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210400 20
GTIN	4045197557568
Artikelklasse	21M

## Teknisk beskrivelse

Skærlængde L <sub>2</sub>	10 mm
Skærehoved-Ø D	20 mm
Hovedlængde L	25 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/o
Holderstørrelse	20 mm
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	GARANT TopCut
Indvendig køling	nej

Produkttype

Skæreforsats til  
centrerings- og forboring

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

## Tilbehør

Monteringsnøgle Type 16X5	219987 16X5
Indstiksadapter til momentnøgle Type 16X5	219986 16X5