

**Garant****Affasningsfræsehoved, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210390 10
GTIN	4045197523518
Artikelklasse	21M

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D	10 mm
Skærlængde L <sub>2</sub>	7 mm
Hovedlængde L	13 mm
maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Holderstørrelse	10 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
maks. skæredybde a <sub>p maks</sub> ved hele noter	5
Samlet længde L	26,9 mm
Antal skær Z	3
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Konusforsænkerspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Tilspændingsretning	Vandret
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Påskruningsfræser

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

### Tilbehør

Monteringsnøgle Type 8X3	219987 8X3
Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3

