

Garant**Kopieringsfræsehoved, hård bearbejdning, HB7730, Ø D h10: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210370 20
GTIN	4045197523495
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L	25 mm
Skærlængde L ₂	15 mm
Skær-Ø D	20 mm
Maks. skæredybde a _{p maks} i stål < 60 HRC	0,6 mm
Holderstørrelse	20 mm
Frilængde	25 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i stål < 60 HRC	0,08 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Spiralvinkel	15 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå

Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,2xD ved beskæring
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 16X5	219986 16X5
Monteringsnøgle Type 16X5	219987 16X5