

Garant**APMT 180512 ER, HB7730, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215257 GG
GTIN	4045197673534
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 1,2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180512 ER
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	250 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		