

Garant**Kopieringsfræsehoved HPC, ubelagt, Ø D h10: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210355 25
GTIN	4045197557728
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_2	19 mm
Skær-Ø D	25 mm
Hovedlængde L	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	12,5 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,18 mm
Holderstørrelse	24 mm
Frilængde	32 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Belægning	ubelagt
Type	HU730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W

Spiralvinkel	36 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,5×D ved kopifræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

Monteringsnøgle Type 21X5	219987 21X5
Indstiksadapter til momentnøgle Type 21X5	219986 21X5