

GARANT Master Alu HM-sletfræser HPC, ubelagt, Ø h6 DC: 16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203213 16
GTIN	4067263100348
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til sletbearbejdning. Skærkantgeometri optimeret til lavere tilspænding og fremragende overflader. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Bemærk:

Optimale produktionsresultater i kombination med GARANT HiRunER præcisions-ER-spændetangspatronen, GARANT Master Chuck hydrauliske ekspansionsspændepatroner og spændepatroner.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	110 mm
Tolerance, nom. Ø	h6
Skær-Ø D _c	16 mm
Spiralvinkel	40 grader
Antal tænder Z	7
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	57 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Fristilling-Ø D ₁	15,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm

Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L_c	52 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,04 mm
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Fræseanvendelse	Mono-fræsning, yderst præcis 90°
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,025×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	320 m/min	N
PMMA akryl	egnet	260 m/min	N
PE-HD	egnet	220 m/min	N
PA 66	egnet	250 m/min	N
PEEK	egnet	220 m/min	N

PF 31	egnet	200 m/min	N
Cu	betinget egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	220 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB