

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931315 1000/7A
GTIN	4067263101062
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	700 mm
Vægt	181 kg

Antal døre	0
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Antal skuffer	7
Bredde	1000 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Højde	1000 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Skuffer, nytte dybde i G	24
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjsskab