

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med boring, Ø D / Zeff: 80/6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215161 80/6
GTIN	4045197455253
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. High-performance vendeplade-hjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dybder, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Speciel til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 3,1 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	6
passende vendeskærsplatter	AP.. 1805..
Samlet længde L_{alt}	50 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	28 mm
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Serie	Softcut®
Antal vendeskærplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP