


**Garant****Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 125XSA****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Spænder perfekt centrisk takket være centrumindstilling.
- Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.

**Anvendelse:**

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

**Passer til:**

Bakker nr. 363010 – 363045.

**Leveringsomfang:**

Basisenhed, spindel, spindelmøtrikker og fire spændebolte, der passer til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z.

**Specialtilbehør:**

Momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229 13, monteringsstation nr. 358595 80.

**Bemærk:**

Passer til GARANT automatiseringsanlægget TurnTable i kombination med / til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z. Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	10,6 kg
------	---------

Maks. spændekraft	32 kN
Nøglestørrelse, mål	13 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Maks. moment	132 Nm
Udførelse	Nulpunktspændesystem
Højde H	54 mm
Centermål	80 mm
Farvekode	Xtric 125
Produkttype	Maskinskruestik