

Garant**APMT 133516 ER, HB7730, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215371 GG
GTIN	4045197673640
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

Hjørneradius: 1,6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Type	GG
Hjørneradius	1,6 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 133516 ER
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	250 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		