

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 5 mm, Ø D: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218562 63
GTIN	4045197462428
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L_1	15 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
passende vendeskærplatter	SNHX
Maks. indskæringsdybde $a_{e,max}$	10,5 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	4
Skær-Ø D_c	63 mm
Krave-Ø d_1	40 mm
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP