

Garant**Holdere, cylindriske, HSK-A 63, til skærehoved-Ø D: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210580 25
GTIN	4045197522894
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø d_1	24,8 mm
Nyttelængde L_1	33 mm
Udragende længde, A-mål	59 mm
Til skærehoved-Ø D	25 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	35 Nm
Serie	TopCut
Adapter	HSK-A 63

Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder