

Garant

Holder, cylindrisk med indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210557 12
GTIN	4045197557742
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Til skærehoved-Ø D	12 mm
Nyttelængde L_1	26 mm
Udv. Ø d_1	11,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	10 Nm
Samlet længde L	80 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Serie	TopCut
Adapter	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Påskruningsfräser-holder