

HEDI

Energihængefordelere, Type: 250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081142 250
GTIN	4003644015771
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.

Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.

- **Nem kabelindføring med trækafastning.**
- **Ophængsøje og massiv værktøjskrog.**
- **Stænkvandsbeskyttet IPX4.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Type	250
------	-----

Bredde	227 mm
Nominal effekt	3,5 kW
Højde	305 mm
Dybde	212 mm
Antal stikkontakter 250 V	6
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Produkttype	Energifordelere