

**Garant****HM-holder, konisk, lang, Cylinderskaft, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210570 16
GTIN	4045197522788
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). **Tolerance = h6.**

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_5$ h6	25 mm
Nyttelængde $L_1$	103 mm
Til skærehoved-Ø D	16 mm
Udv. Ø $d_1$	15,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Samlet længde L	170 mm
Serie	TopCut
Adapter	Cylinderskaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

