

Garant**Holder, konisk uden indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210565 10
GTIN	4045197522726
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	36 mm
Til skærehoved-Ø D	10 mm
Udv. Ø d_1	9,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	5 Nm
Samlet længde L	90 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Serie	TopCut
Adapter	Weldon-skaft
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

