

Garant**Holder, cylindrisk uden indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210555 20
GTIN	4045197522665
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø d_1	19,8 mm
Til skærehoved-Ø D	20 mm
Nyttelængde L_1	51 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	25 Nm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Serie	TopCut
Adapter	Weldon-skaft
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

