

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218562 80
GTIN	4045197462435
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	80 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Krave-Ø d ₁	40 mm
Maks. indskæringsdybde a _{e maks}	20 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	5
passende vendeskærsplatter	SNHX
Kravelængde L_1	15 mm
Antal vendeskærsplatter	10
Skafatudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP