

**Garant****HM-holder, konisk, kort, Cylinderskaft, til skærehoved-Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210569 10
GTIN	4045197557858
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). **Tolerance = h6.**

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	48 mm
Skaft-Ø $D_5$ h6	16 mm
Til skærehoved-Ø D	10 mm
Udv. Ø $d_1$	9,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	5 Nm
Samlet længde L	100 mm
Serie	TopCut
Adapter	Cylinderskaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

