

**Garant****Holdere, cylindriske, HSK-A 63, til skærehoved-Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210580 12     |
| GTIN                | 4045197522863 |
| Artikelklasse       | 21Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Til skærehoved-Ø D           | 12 mm    |
| Nyttelængde $L_1$            | 25 mm    |
| Udv. Ø $d_1$                 | 11,8 mm  |
| Udragende længde, A-mål      | 51 mm    |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 10 Nm    |
| Serie                        | TopCut   |
| Adapter                      | HSK-A 63 |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Indvendig køling | ja                       |
| Produkttype      | Påskruningsfræser-holder |