

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / Zeff: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**. **Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Samlet længde L_{alt}	55 mm

passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Skær-Ø D_c	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	39,5 mm
Serie	Softcut®
Antal vendeskærsplatter	16
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP