

Garant**Holdere, koniske, HSK-A 63, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210582 16
GTIN	4045197557971
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	88 mm
Nyttelængde L_1	62 mm
Til skærehoved-Ø D	16 mm
Udv. Ø d_1	15,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Serie	TopCut
Adapter	HSK-A 63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

