

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med gevind, Ø D / antal skær Z:
24,7/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215570 24,7/4
GTIN	4045197409225
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.**

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruestrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP.**

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M12
Skær-Ø D _c	24,7 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)

passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	47,4 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,9 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	46,4 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,9 grader
Ramplinglængde L for α _{maks}	19,2 mm
Serie	Softcut®
Ø D ₃	21,7 mm
Skafatudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2