

Garant**HM-holder, cylindrisk, lang, Cylinderskaft, til skærehoved-Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210562 25
GTIN	4045197558046
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). **Tolerance = h6.**

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø d_1	24,8 mm
Skaft-Ø D_5 h6	32 mm
Nyttelængde L_1	124 mm
Til skærehoved-Ø D	25 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	35 Nm
Samlet længde L	190 mm
Serie	TopCut
Adapter	Cylinderskaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

