

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / Zeff: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215579 40/5
GTIN	4045197455321
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.**

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP.**

Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	20 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..

Skær-Ø D_c	40 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	5
Holdeboring-Ø	16 mm
Serie	Softcut®
Antal vendeskærplatter	10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP