

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med gevind, Ø D / antal skær Z:
32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215570 32/5
GTIN	4045197409256
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.**

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruestrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP.**

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Holdegevind M	M16

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,9 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	61 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,65 grader
Ramplinglængde L for α _{maks}	26,5 mm
Serie	Softcut®
Ø D ₃	29 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP