

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7530, Ø D: 13,3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231640 13,3
GTIN	4045197659316
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basielement Ø D: 13 mm

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Ø D	13,3 mm
Til basielement Ø D	13 mm
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/o
Antal skift/skær	1

Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Tilbehør

Torx Plus® skrue Drev 7IP	231999 7IP
---------------------------	------------