

**Garant****GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.**

**Anvendelse:**

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP.**

**Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	30 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	101 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..

Udhængslængde L <sub>1</sub>	45 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Antal vendeskærplatter	6
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826