

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h ₆	25 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	3
Maks. skæredybde a _{p maks}	30 mm
Samlet længde L _{i alt}	101 mm
Udhængslængde L ₁	45 mm

Skær-Ø D _c	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærspalter	AP.. 1335..
Serie	Softcut®
Antal vendeskærspalter	9
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2